



WNA160B



IP55



cubyko Schuko Socket composable white IP55

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-kleur 9010
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 22,80 mm
Aantal eenheden 1
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage
Montage/aansluitpositie Horizontaal

Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting
Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Schuko
Gedraaid centraal inzetstuk Nee
Met klapdeksel Ja
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee
Uitgerust met Contactdoos

Deksel, deur

Type deur Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP55

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja