



WNA160B



IP55



**cubyko - Tomada Schuko, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010  
 Acabamento Mate  
 Material Termoplástico  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm  
 Largura 71 mm  
 Profundidade 22,80 mm  
 Número de unidades 1  
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação  
 Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar  
 Montagem à superfície  
 Posição de montagem/ligação Horizontal

**Conetividade**

Tipo de ligações Ligação por encaixe  
 Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO  
 Inserção central com rotação Não  
 Com tampa articulada Sim  
 Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não  
 Com lâmpada de sinalização Não  
 Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não  
 Pré-equipado com Tomada

**Tampa, porta**

Tipo de tampa Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final

**Capacidade**

Número de módulos 1

---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP55

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Texto**

Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem etiqueta

**Adequado para**

cubyko

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim