



WNA037

Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Satiné

Matériau

Polypropylène (PP)

Traitement

Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Dimensions

Dimensions

75 x 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

Architecture

Type d'organe de commande

Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Raccordement

Type de connexion / prise

Verrou tournant

Textes

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui