



WNA037

cubyko - Botão chave c/3 pos, cinzento

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar Saliente
----------	-----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Mecanismo com caixa superior
---------------------	------------------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	75 x 75 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
------------------------	---------------------------

Textos

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim