



WNC036



**Interruptor con llave, 3 posiciones, superficie, gris**

**Características técnicas**

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7011

**Controles e indicadores**

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamás	Interruptor de 1 polo
---	-----------------------

**Materiales**

Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Tensión**

Tensión asignada	240 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de conmutación	10 A

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Modo conmutación	1 polo
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Borne	Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa Bornes de entrada aislados para SUBIR y BAJAR
Función	Con función de enclavamiento

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

**Características técnicas**

cubyko	
--------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí