



WNA408B

Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes

2

Matière

Couleur

Blanc polaire

Code RAL

9010

Finition

Brillant
Mat

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

87 mm

Largeur

293,50 mm

Profondeur

9,90 mm

Nombre d'unités, horizontales

1

Nombre d'unités, verticales

2

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Résistance aux chocs IK

IK05

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation

Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité
Pour montage encastré et en parois creuses
Pour montage vertical

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui