



WNA408B

Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
------------------	---

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	87 mm
Largeur	293,50 mm
Profondeur	9,90 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	2

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage vertical
---------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui