



WNA408B

Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes 2

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant
Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 293,50 mm

Profondeur 9,90 mm

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Position de montage/connexion Vertical

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité
Pour montage encastré et en parois creuses
Pour montage vertical

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui