



WNA408B

cubyko inbouwkader dubbel verticaal wit IP55

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	2
---------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	293,50 mm
Diepte	9,90 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja