



WNA408B

cubyko - Quadro duplo vertical, branco

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos

2

Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Brilhante
Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Dimensões

Altura

87 mm

Largura

293,50 mm

Profundidade

9,90 mm

Número de unidades horizontais

1

Número de unidades verticais

2

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Não

Instalação / montagem

Montagem

Saliente

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-15 - 30 °C

Textos

Modo de instalação

Com adaptador de montagem e vedante

Para montagem embutida e montagem em parede oca

Para montagem vertical

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim