



WNA408B

ΚΟΥΒΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΟ ΚΑΘΕΤΟ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη 2

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 87 mm

Πλάτος 293,50 mm

Βάθος 9,90 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Κάθετα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με προσαρμογέα τοποθέτησης και στεγανοποίηση
Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
Για κάθετη τοποθέτηση

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι