



XEV1K22T2T

Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TIC avec clé

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|--|------------|
| Puissance max. par point de chargement | 22 kW |
| Puissance raccordée | 22 - 22 kW |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Alimentation électrique

| | |
|---|---|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 3 |
|---|---|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---|
| Quantité des points de chargement | 1 |
|-----------------------------------|---|

Fonctions

| | |
|------------------------|-----|
| Avec gestion de charge | Oui |
|------------------------|-----|

Équipement

| | |
|---|-----|
| Nombre de prises domestiques | 0 |
| Avec disjoncteur de protection | Non |
| Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant | Oui |

Raccordement

| | |
|---------------------------|---------|
| Type de connexion / prise | Type 2S |
|---------------------------|---------|

Dimensions

| | |
|------------|-----------------|
| Dimensions | 553.50 x 237 mm |
| Hauteur | 553,50 mm |
| Largeur | 237 mm |
| Profondeur | 173 mm |

Installation, montage

| | |
|-------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
|-------------|---------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 50 °C |
|------------------------|-------------|

Matériau

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
|----------|-----------|