



WNA037B



**cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar wit IP55**

**Technische karakteristieken**

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

**Bediening en signalisatie**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Schakelmodus	enkelpolig
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing Gescheiden ingangsklemmen voor UP en DOWN
Functie	Met drukvergrendelingsfunctie

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

**Geschikt voor**

cubyko	
--------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja