



WNA037B



**Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, blanco**

**Características técnicas**

**Materiales**

|            |              |
|------------|--------------|
| Colour     | Blanco polar |
| Código RAL | 9010         |

**Controles e indicadores**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas | Interruptor de 1 polo |
|---|-----------------------|

**Materiales**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Acabado de la superficie | Mate            |
| Material                 | Termoplástico   |
| Tratamiento              | Sin tratamiento |

**Corriente eléctrica**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
| Corriente de conmutación | 10 A |

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55 |
|-------------------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -15 - 30 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Texto**

|                  |   |
|------------------|---|
| Modo conmutación | 1 polo  |
| Tipo de conexión | Con bornes roscados   |
| Tipo de montaje  | Para fijación atornillada   |
| Borne            | Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado<br>Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa<br>Bornes de entrada aislados para SUBIR y BAJAR |
| Función          | Con función de enclavamiento  |

**Conexión**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | Gire el tornillo de bloqueo |
|------------------------------------|-----------------------------|

**Características técnicas**

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |