



WNA408

Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	154 mm
Profondeur	38 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	2

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage vertical
---------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui