



WXF055

GALLERY ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Snap-on τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 75 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 32 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας κάρτα ξενοδοχείου

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Κείμενο

Φωτισμός Για φωτισμό

Λειτουργία διακόπτη Διπολικό

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι