



WNA035

Interrupteur à clé 2 positions Cubyko associable Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui