



WNA035

Interrupor de llave, 2 posiciones, gris

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
	Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación	Llave
-------------------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo
--------------------------	-----------------------------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí