



WNA402B

**Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

**Matière**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	154 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	38 mm
Nombre d'unités, horizontales	2
Nombre d'unités, verticales	1

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Avec fixation par pincement / vissage Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage vertical
---------------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui