



WNE123

**Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-15 - 30 °C

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Satiné

Matériau

Polypropylène (PP)

Traitement

Laqué

**Dimensions**

Hauteur

45 mm

Largeur

135 mm

Profondeur

42,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Installation, montage**

Montage sur

Encastré

**Connectivité**

Type de raccordement

Fiche

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

**Textes**

Impression

Avec inscription

Housse

Pour obturation de prises de courant

Protection

Sans protection

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui