



WNE123

**Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	42,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

**Connectivité**

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

**Capacité**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

---

**Adapté à**

cubyko

---

**Durabilité**

---

Sans halogène

Oui

---

Conforme à la directive RoHS

Oui

---