



WNE100

Prise 2P+T Cubyko encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui