



WNE100

Prise 2P+T Cubyko encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Pour obturation de prises de courant

Protection Sans protection

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui