



WNE100

### Prise 2P+T Cubyko encastré Gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Gris  
Code RAL 7011  
Finition Satiné  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Laqué

##### Dimensions

Hauteur 75 mm  
Largeur 75 mm  
Profondeur 22,80 mm

##### Installation, montage

Montage sur Encastré

##### Connectivité

Type de raccordement Fiche  
Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Oui  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

##### Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK07  
Classe de protection (IP) IP55

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

##### Textes

Impression Avec inscription  
Housse Pour obturation de prises de courant  
Protection Sans protection

##### Adapté à

Hager cubyko

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |