



WNA160



IP55



Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polypropylène (PP)
Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou rotatif

Installation, montage

Montage sur Montage encastré
En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre No

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification

Avec inscription	No
------------------	----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui