



WNA160



**cubyko Schuko Socket composable grey IP55**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polypropyleen (PP) Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	22,80 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Schuko
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Contactdoos

**Deksel, deur**

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP55

---

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

---

**Geschikt voor**

Hager cubyko
--------------

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja