



WNA160



IP55



cubyko - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Polipropileno (PP)
Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 22,80 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,0 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Posição de montagem/ligação Horizontal

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Pré-equipado com Tomada

Tampa, porta

Tipo de tampa Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP55

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem etiqueta

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim