



WNA401B

**Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	39 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	1

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses
---------------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui