



WNT902

IP55

Tecla 1x cubyko KNX, cinza

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha	Alavanca com tranca
------------------------	---------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
--------------------	---------------------------------------------------------

Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes Para botões de pressão basculantes iluminados Para comutador/interruptor de escada
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----