



WNA036

cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar grijs IP55

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	75 x 75 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja