



WNE122B

Prise double Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	42,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Textes

Impression	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui