




WXD060D

Enjoliveur variateur rotatif Gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Obturbateur centrale
--	----------------------

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui