



WXD062D

**Enjoliveur variateur rotatif Gallery dune**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Matière**

Couleur	Dune
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

gallery	
---------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui