



WXD060B

Enjoliveur variateur rotatif Gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 13 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Sans inscription

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui