



WXD060B

**Enjoliveur variateur rotatif Gallery pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Matières**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm

**Connectivité**

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

Hager ga	
----------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui