



WXD060B

**Enjolveur variateur rotatif Gallery pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matières**

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 13 mm

**Connectivité**

Type de montage Montage à clipser

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

**Textes**

Impression Sans inscription

**Identification**

r Disposition d'assemblage Obturateur

**Adapté à**

Hager ga

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui