



WXD060B

Maska za okretni dimer, gallery, čista bijela

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dodirni i okretni prekidač

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 13 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža na kopčanje

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Identifikacija

Raspored konstrukcije Poklopac centralne ploče

Pogodno za

gallery

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da