



HTC320H

**Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow**

**Caractéristiques techniques**

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-35 - 70 °C

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Tension**

Type de tension d'alimentation	DC
Tension de service	24 - 24 V

**Raccordement**

Section de raccordement de la sortie digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement de l'entrée digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----