



HTC320H

### Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

#### Caractéristiques techniques

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-35 - 70 °C

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension de service	24 - 24 V

##### Raccordement

Section de raccordement de la sortie digitale	1.50 - 1.50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement de l'entrée digitale	1.50 - 1.50 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----