



HTC320H

MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+

Właściwości techniczne

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-35 - 70 °C

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Typ napięcia zasilania	DC
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wyjścia cyfrowego	1,50 - 1,50 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia cyfrowego	1,50 - 1,50 mm ²

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----