



HTC320H

**COM-module modbus met 2 in- en uitgangen**

**Technische eigenschappen**

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-35 - 70 °C

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Spanning**

Type voeding	DC
Bedrijfsspanning	24 - 24 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----