



HTC320H

### Komunikacijski modul za h3+ i flow

#### Tehničke karakteristike

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 70 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-35 - 70 °C

##### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

##### Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

##### Napon

Vrsta napajanja	DC
Radni napon	24 - 24 V

##### Veza

Presjek digitalnog izlaza	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Presjek digitalnog ulaza	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----