



HTC320H

COM Modul med in och utgångar

Tekniska egenskaper

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-35 - 70 °C

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Matarspänning	DC
Driftspänning	24 - 24 V

Anslutning

Area för digital utgång	1,50 - 1,50 mm ²
Kabelarea digital ingång	1,50 - 1,50 mm ²

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----