



HTC320H

## COM Modul med in och utgångar

### Tekniska egenskaper

#### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -25 - 70 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -35 - 70 °C |

#### Anslutning

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Med bussystem KNX radio | Nej |
|-------------------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

#### Spänning

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Typ av matarspänning | DC        |
| Driftspänning        | 24 - 24 V |

#### Anslutning

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Area för digital utgång  | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Kabelarea digital ingång | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, montering

|           |           |
|-----------|-----------|
| Montering | DIN-skena |
|-----------|-----------|

#### Hållbarhet

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|