



ECN140D

Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	40 A
-------------------	------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Розміри

Висота	92 mm
Ширина	18 mm
Глибина	58 mm

Під'єднання

Переріз входу для вимірювання	16 - 16 mm ²
Переріз виходу для вимірювання	16 - 16 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	1 - 1 Nm
--------------------------------	----------

Вимірювання

Діапазон вимірювання струму	0,25 - 40,0 A
Діапазон вимірювання напруги Ph-N	184 - 276 V
Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz

Power Supply

Кількість фаз для електроживлення	1
-----------------------------------	---

Функції

Клас точності	B
---------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Потужність

Споживання енергії ВА	2 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

Електричний струм

Максимальний струм вимірювального кола	40 A
--	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes