



KDN363A



Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Arkitektur

Antal poler 3

Dimensioner

Längd 210 mm

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare 10 mm²

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler 12