




KDN480A

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 4P 16mm² do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Wymiary

Długość	210 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²
--	--------------------

Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami
------------------	-----------------------------------

Pojemność

Liczba modułów	12
----------------	----