



KDN280A

Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 2

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 12

Duurzaamheid

RoHS conform Ja