



KDN463A

**Kamrail vork 4-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Uitvoering**

Aantal polen 4

**Afmetingen**

Lengte 210 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

**Capaciteit**

Aantal modulen 12

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja