




KDN463A

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----